

## ADP WF10/WF12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Изображение аналогичное

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
Заказ №	<a href="#">1780940000</a>
Тип	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
Кол.	1 M



## ADP WF10/WF12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	6.05 mm	Глубина (дюймов)	0.2382 inch
Высота	51.4 mm	Высота (в дюймах)	2.0236 inch
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	74.25 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да
--------------	----

### Размеры

Крепежный размер	7 mm
------------------	------

### Характеристики материала

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		