Справочный листок технических дан-

B2L 3.50 AH06 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Не использовать продукт для новых разработок

Пример использования

Изображение аналогичное

Эффективная защита, оптимизированная эргономика и закрытая конструкция:

от механизма разгрузки натяжения на подключенных проводниках и визуальная/контактная защита и помощь при отсоединении: опциональные модифицированные кожухи выполняют механическую, визуальную и тактильную функции.

Две полуоболочки надежно скрепляются, полностью закрывают штекер и обеспечивают следующие функции:

- Кабельные стяжки или интегрированные хомуты для крепления кабеля обеспечивают механизм разгрузки натяжения.
- Для маркировки используются этикетки dekafix или клейкие полоски
- Крепление бок о бок без потери полюсов и смещения шага
- Совместимость: подходит для штекеров с или без фланца или крепежного уголка
- Гибкий: 1—3 кабельных отвода, ведущие в разных направлениях, доступны в зависимости от типоразмера

Кожухи Weidmüller обеспечивают дополнительную стабильность, улучшенную идентификацию, полную совместимость и универсальность.

Результат: максимальная надежность и удобство для пользователей в любых сферах применения.

Основные данные для заказа

Штекерный соединитель печатной платы, Аксес-	
суар, Кожух, черный, Количество полюсов: 6	
<u>1781560000</u>	
B2L 3.50 AH06 BK BX	
4032248172610	
10 Штука	
Ящик	
Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
2023-12-31T00:00:00+01:00	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

B2L 3.50 AH06 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Ласса нетто	2.9 g			
Экологическое соответстви				
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0,1 wt%			
Упаковка	пет SVПС выше O, I Wt90			
и паковка				
/паковка	Ящик	Длина VPE	106.00 mm	
/PE c	92.00 mm	Высота VPE	11.00 mm	
Системные характеристики				
	ONANIMATE Circus	III (D)	2.50	
Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия B2L/S2L 3.50, 2- рядные	Шаг в мм (Р)	3.50 mm	
Шаг в дюймах (P)	0.138 "	Количество полюсов	6	
_1 в дюймах	0.138 "	Количество полюсных рядов	2	
Данные о материалах				
Изоляционный материал	PBT GF	Цветовой код	черный	
Габлица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди	
Гемпература хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C	
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C	
- емпературный диапазон монтажа, лин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C	
Номинальные характеристи	ки по IEC			
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984			
Важное примечание				
Соответствие ІРС	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.			
Примечания	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 			
Классификации				
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
· I IIVI - I () ()				
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-04-92 27-46-04-05	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-04-92 27-46-04-05	

Дата создания 21.11.2025 06:25:58 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-46-04-05