

Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Инструмент
Заказ №	1781930000
Тип	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	23.75 mm	Глубина (дюймов)	0.935 inch
Высота	140.7 mm	Высота (в дюймах)	5.5394 inch
Ширина	27.76 mm	Ширина (в дюймах)	1.0929 inch
Масса нетто	16.52 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Параметры системы

Исполнение Инструмент

Характеристики материала

Основной материал	ПОМ	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		