Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия





Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Инструмент
Заказ №	<u>1781930000</u>
Тип	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	23.75 mm	Глубина (дюймов)	0.935 inch
Высота	140.7 mm	Высота (в дюймах)	5.5394 inch
Ширина	27.76 mm	Ширина (в дюймах)	1.0929 inch
Масса нетто	16.52 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40	Температура при длительном использовании, макс.	100
Экологическое соответств	ие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
	Heт SVHC выше 0.1 wt%		
_	,	wt%	
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно	кие данные	wt%	
REACH SVHC Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы	кие данные	wt%	
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы	кие данные	wt%	
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение	кие данные ость Нет Инструмент	wt%	
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал	кие данные ость Нет Инструмент а		
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал	кие данные ость Нет Инструмент а	мt%	оранжевый
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал	кие данные ость Нет Инструмент а		оранжевый
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение	кие данные ость Нет Инструмент а		оранжевый
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	кие данные ость Нет Инструмент а ПОМ НВ	Цветовой код	·
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0	кие данные ость Нет Инструмент а ПОМ НВ	Цветовой код ЕТІМ 7.0	EC000149
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	кие данные ость Нет Инструмент а ПОМ НВ	Цветовой код	·
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Кие данные ОСТЬ НЕТ Инструмент а ПОМ НВ ЕСО00149 ЕСО00149 ЕСО00149	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	EC000149 EC000149 21-04-50-03
Дополнительные техничес Проверенное на взрывозащищенно исполнение Параметры системы Исполнение Характеристики материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	кие данные ость Нет Инструмент а ПОМ НВ ЕСО00149 ЕСО00149	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	EC000149 EC000149

ECLASS 15.0

21-04-50-03