



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

#### Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Крышка
Заказ №	<a href="#">1781940000</a>
Тип	ZAD 7/4
GTIN (EAN)	4032248193431
Кол.	20 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	11.1 mm	Глубина (дюймов)	0.437 inch
Высота	14 mm	Высота (в дюймах)	0.5512 inch
Ширина	4.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1693 inch
Масса нетто	0.22 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50	Температура при длительном использовании, макс.	120

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение			

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

### Параметры системы

Исполнение	втычной	Требуется концевая пластина	Да
------------	---------	-----------------------------	----

### Размеры

Шаг в мм (P)	3.50 mm
--------------	---------

### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94			

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Направление соединения	сверху	Вид соединения	Пружинное соединение
------------------------	--------	----------------	----------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		