

## SAIEND CAN-M12 5P A-COD



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

### Основные данные для заказа

Версия	Защитные модули, SAI, активный, Аксессуар, Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	<a href="#">1784760000</a>
Тип	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
GTIN (EAN)	4032248191840
Кол.	1 Штука

SAIEND CAN-M12 5P A-COD

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 10 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -25 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb55cb55

РВ46 Общие технические данные

Соединительная резьба	M12	Исполнение	Вилка, прямая
Вид защиты	IP67, IP68	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3		

Технические характеристики кабеля

Количество контактов 5

Классификации

ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ETIM 10.0	EC000448	ECLASS 14.0	19-07-04-03
ECLASS 15.0	19-07-04-03		

Изображения

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема соединений

