## Справочный листок технических данных

## SAIEND CAN-M12 5P A-COD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

#### Основные данные для заказа

| Версия     | Защитные модули, SAI, активный, Аксессуар,<br>Концентратор сигналов, соединительный разъем |
|------------|--|
| Заказ №    | <u>1784760000</u>  |
| Тип        | SAIEND CAN-M12 5P A-COD  |
| GTIN (EAN) | 4032248191840  |
| Кол.       | 1 Штука  |

## Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **SAIEND CAN-M12 5P A-COD**

### Технические данные

| Сертис | рикаты |
|--------|--------|
|--------|--------|

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 10 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -25 °С...85 °С

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
|--|--------------------------------------|
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

#### РВ46 Общие технические данные

| Соединительная резьба | M12        | Исполнение       | Вилка, прямая |
|-----------------------|------------|------------------|---------------|
| Вид защиты            | IP67, IP68 | Циклы коммутации | ≥ 100         |
| Степень загрязнения   | 3          |                  |               |

#### Технические характеристики кабеля

Количество контактов 5

#### Классификации

| ETIM 6.0    | EC000448    | ETIM 7.0    | EC000448    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000448    | ETIM 9.0    | EC000448    |
| ETIM 10.0   | EC000448    | ECLASS 9.0  | 19-07-04-03 |
| ECLASS 9.1  | 19-17-01-90 | ECLASS 10.0 | 19-07-04-03 |
| ECLASS 11.0 | 19-07-04-03 | ECLASS 12.0 | 19-07-04-03 |
| ECLASS 13.0 | 19-07-04-03 | ECLASS 14.0 | 19-07-04-03 |
| ECLASS 15.0 | 19-07-04-03 |             |             |

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


#### **SAIEND CAN-M12 5P A-COD**

## Изображения

#### Габаритный чертеж



#### Схема контактов



#### Схема соединений

1 0

2 °

3 0

120 Ohm