# Справочный листок технических данных

# **CC-H 15/17**



# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

# Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Аксессуар, 15 х 17 mm, черный
Заказ №	<u>1790430000</u>
Тип	CC-H 15/17
GTIN (EAN)	4032248215225
Кол.	75 Штука

# Справочный листок технических данных





# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

C -		-l		
Lе	оти	œи	кат	ы

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	0.01 g		

#### Температуры

-40...100 °C Температурный диапазон вставки

# Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.009 kg CO2 eq.

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

# Общие данные

Исполнение	Держатель маркировки		
Ширина	17 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	черный		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Accessories		
Температурный диапазон вставки	-40100 °C		

# Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

2 Статус каталога / Изображения