

KLBUE 10-20 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана
Заказ №	1791240000
Тип	KLBUE 10-20 SC
GTIN (EAN)	4032248222193
Кол.	100 Штука

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	26 mm	Высота (в дюймах)	1.0236 inch
Ширина	23.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.9291 inch
Размеры крепежа, ширина	22.1 mm	Масса нетто	29.22 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.099 kg CO2 eq.	

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность Нет	
Вид монтажа	Винт		

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель		

Расчетные данные

Расчетное сечение	20 mm ²
-------------------	--------------------

Характеристики материала

Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	None
--------------	------------	-----------------------------	------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	26 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	20 mm
Диаметр кабеля, мин.	10 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	20 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	10 mm ²		

Technical data

Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		