

Изображение изделия



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный, Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm
Заказ №	1802690000
Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Кол.	10 M

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	12.5 mm	Глубина (дюймов)	0.4921 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	875 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	оцинкованный	Толщина	2.00 mm
Основной материал	Сталь	Длина шлица	9.00 mm
Ширина шлица	9.00 mm	Монтажная рейка с отверстиями	Да
Ширина прорезей		Расстояние между отверстиями, межцентровое	100 mm
Зазор между прорезями		Длина прорезей	

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Изображения

