Справочный листок технических дан-

EM 8/30



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Маркировочный элемент для концевых стопоров EM 8/30 подходит для маркировки концевых стопоров WEW 35/2 и ZEW 35/2, а также может использоваться в качестве группового держателя этикеток для клемм серии W. EM 8/30 позволяет прикреплять вставные этикетки ESO 7/ESO 7P. Карман надежно защищает печать от воздействий окружающей среды. Информация по вставным этикеткам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Версия	EM, Маркировка клеммы, 32.4 х 7.2 mm, Шаг в мм (P): 7.20 Weidmueller, прозрачный
Заказ №	<u>1806120000</u>
Тип	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	32.4 mm	Высота (в дюймах)	1.2756 inch
Ширина	7.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.2835 inch
Масса нетто	0.6 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 7.20 mm

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально	
Ширина	7.2 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	
Температурный диапазон, макс	2° 08	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	прозрачный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полипропилен	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	В Вид поставки	Комплектующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Terminal marker	
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	
Установка / Изготовитель	Weidmueller	

Классификации

EC000761	ETIM 7.0	EC000761
EC000761	ETIM 9.0	EC000761
EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
27-28-11-01		
	EC000761 EC000761 27-14-11-37 27-28-11-01 27-28-11-01	EC000761 ETIM 9.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

EM 8/30



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей. ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 6/30 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1045570000</u>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248779475	белый
Кол.	80 ST	
Тип	ELS 6/30 MC NE GE	Версия
Тип Заказ №	ELS 6/30 MC NE GE 1045580000	Версия ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
	,	

ELS 6/30



ELS

ELS представляют собой специальные неклейкие вставные этикетки для кабельных маркировочных элементов WKM или для групповых держателей этикеток. Матовый тонкий, но в то же время устойчивый к разрыву полиэстер обеспечивает высокое качество маркировки и превосходную четкость. В сочетании с водоотталкивающими держателями WKM это решение гарантирует исключительно долговечную идентификацию кабелей даже в жестких условиях эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 6/30 MM WS	Версия
Заказ №	2009980000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118396850	белый
Кол.	3000 ST	
Тип	ELS 6/30 MM GE	Версия
Тип Заказ №	ELS 6/30 MM GE 2010620000	Версия ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип	ESO 7 DIN A4 WS	Версия
Заказ №	<u>1607720000</u>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 30 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190206116	mm, белый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 DIN A4 GE	Версия
Заказ №	<u>1634780000</u>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190273361	mm, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 P DIN A4 GE	Версия
Тип Заказ №	ESO 7 P DIN A4 GE 1670400000	Версия Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
Заказ №	<u>1670400000</u>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
Заказ № GTIN (EAN)	1670400000 4008190430726	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1670400000 4008190430726 10 ST	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3 mm, желтый
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1670400000 4008190430726 10 ST ESO 7 P DIN A4 WS	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3 mm, желтый