



Маркировочный элемент для концевых стопоров EM 8/30 подходит для маркировки концевых стопоров WEW 35/2 и ZEW 35/2, а также может использоваться в качестве группового держателя этикеток для клемм серии W. EM 8/30 позволяет прикреплять вставные этикетки ESO 7/ESO 7P. Карман надежно защищает печать от воздействий окружающей среды. Информация по вставным этикеткам представлена в разделе "Принадлежности".

#### Основные данные для заказа

Версия	EM, Маркировка клеммы, 32.4 x 7.2 мм, Шаг в мм (P): 7.20 Weidmueller, прозрачный
Заказ №	<a href="#">1806120000</a>
Тип	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Кол.	50 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	32.4 mm	Высота (в дюймах)	1.2756 inch
Ширина	7.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.2835 inch
Масса нетто	0.6 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P)	7.20 mm
--------------	---------

### Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально	
Ширина	7.2 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	прозрачный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полипропилен	
Нанесенные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплектующая деталь

Количество маркировочных элементов 1 Component part = Terminal marker  
на комбинацию

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------


Установка / Изготовитель	Weidmueller
--------------------------	-------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## Аксессуары

### Чистый



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей. ELS 6/30 – для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 – для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 – для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ELS 6/30 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1045570000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248779475	белый
Кол.	80 ST	
Тип	ELS 6/30 MC NE GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1045580000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248779482	желтый
Кол.	80 ST	

### ELS 6/30



#### ELS

ELS представляют собой специальные неклейкие вставные этикетки для кабельных маркировочных элементов WKM или для групповых держателей этикеток. Матовый тонкий, но в то же время устойчивый к разрыву полиэстер обеспечивает высокое качество маркировки и превосходную четкость. В сочетании с водоотталкивающими держателями WKM это решение гарантирует исключительно долговечную идентификацию кабелей даже в жестких условиях эксплуатации.

### Основные данные для заказа

Тип	ELS 6/30 MM WS	Версия
Заказ №	<a href="#">2009980000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118396850	белый
Кол.	3000 ST	
Тип	ELS 6/30 MM GE	Версия
Заказ №	<a href="#">2010620000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118397178	желтый
Кол.	3000 ST	



## Аксессуары

### Вставные шильдики ESO



#### Основные данные для заказа

Тип	ESO 7 DIN A4 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1607720000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 30 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190206116	mm, белый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 DIN A4 GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1634780000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190273361	mm, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 P DIN A4 GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1670400000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190430726	mm, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 P DIN A4 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1670390000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190430719	mm, белый
Кол.	10 ST	