

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Принадлежности системы

Откройте для себя широкий спектр принадлежностей для вашей системы u-remote - идеальное дополнение для еще более эффективного и универсального использования.

Основные данные для заказа

Версия	EM, Маркировка клеммы, 32.4 x 7.2 mm, Шаг в мм (P): 7.20 Weidmueller, прозрачный
Заказ №	1806120000
Тип	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
Кол.	50 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	32.4 mm	Высота (в дюймах)	1.2756 inch
Ширина	7.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.2835 inch
Масса нетто	0.6 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P)	7.20 mm
--------------	---------

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально	
Ширина	7.2 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	прозрачный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полипропилен	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Component part = Terminal marker		
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	
Установка / Изготовитель	Weidmueller	

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей. ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.


ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 6/30 MC NE WS	Версия
Заказ №	1045570000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248779475	белый
Кол.	80 ST	
Тип	ELS 6/30 MC NE GE	Версия
Заказ №	1045580000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248779482	желтый
Кол.	80 ST	

ELS 6/30



ELS

ELS представляют собой специальные неклеящиеся вставные этикетки для кабельных маркировочных элементов WKM или для групповых держателей этикеток. Матовый тонкий, но в то же время устойчивый к разрыву полиэстер обеспечивает высокое качество маркировки и превосходную четкость. В сочетании с водоотталкивающими держателями WKM это решение гарантирует исключительно долговечную идентификацию кабелей даже в жестких условиях эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 6/30 MM WS	Версия
Заказ №	2009980000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118396850	белый
Кол.	3000 ST	
Тип	ELS 6/30 MM GE	Версия
Заказ №	2010620000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm,
GTIN (EAN)	4050118397178	желтый
Кол.	3000 ST	

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип	ESO 7 DIN A4 WS	Версия
Заказ №	1607720000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 30 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190206116	мм, белый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 DIN A4 GE	Версия
Заказ №	1634780000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190273361	мм, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 P DIN A4 GE	Версия
Заказ №	1670400000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190430726	мм, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 7 P DIN A4 WS	Версия
Заказ №	1670390000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3
GTIN (EAN)	4008190430719	мм, белый
Кол.	10 ST	