

## ST 4000/L P180



Благодаря технологии соединения с кольцевыми кабельными наконечниками, проверенной на практике в железнодорожной отрасли, наши высоковольтные клеммы ST 4000® предоставят вам модульную систему, которая признана на международном уровне и легко устанавливается во всех уголках земного шара. Изделия прошли испытания и подтвердили соответствие требованиям, установленным в профессиональных стандартах EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 и IEC 61373. Мы постоянно контролируем и продолжаем развивать наши изделия.

### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Разделительная перегородка, Расчетное сечение: привинченный
Заказ №	<a href="#">1809200000</a>
Тип	ST 4000/L P180
GTIN (EAN)	4032248293520
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2020-06-12T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	180 mm	Высота (в дюймах)	7.0866 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	321.2 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

с фиксатором	Нет	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Вид монтажа	Непосредственный монтаж		

**Параметры системы**

Исполнение	Концевая и промежуточная пластина	Количество уровней	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет

**Характеристики материала**

Цветовой код красный

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения	привинченный	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	240 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	10 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		