

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

Основные данные для заказа

Версия	KSW, Маркировка клеммы, 2.5 x , Шаг в мм (P): 2.50 Weidmueller, белый
Заказ №	1812660000
Тип	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Кол.	50 M

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	2.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0984 inch
Длина	50000 mm	Длина (в дюймах)	1968.5 inch
Масса нетто	15.83 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки 150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Акрилат	Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально
Количество на лист	20	Вид печати	Чистый
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Длина	50000 mm
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ	Напечатанные символы	без
совместимый принтер		Температурный диапазон вставки	150 °C
Установка / Изготовитель	Weidmueller	Выходные данные	Нейтральный

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

