Справочный листок технических дан-

TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH

Weidmüller 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
Заказ №	<u>1815020000</u>
Тип	TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
GTIN (EAN)	4032248305148
Кол.	40 M

Справочный листок технических данных



TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
F6	7.5	F	0.2052 : I		
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch		
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch		
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch		
Масса нетто	342 g				
Гемпературы					
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C				
Экологическое соответстви	е изделия		'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Монтажная рейка					
Нормы	В соответствии с DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный		
Толщина	1.00 mm	Основной материал	Сталь		
Длина шлица	0.00 mm	Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1.92 kA		
Ширина шлица	0.00 mm	Монтажная рейка с отверстиями	Нет		
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	16.00 mm²	Расстояние между отверстиями, межцентровое	0 mm		
Классификации					
			-		
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-02 27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

