

TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
Заказ №	1815020000
Тип	TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH
GTIN (EAN)	4032248305148
Кол.	40 M

TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	342 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Нормы	В соответствии с DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Толщина	1.00 mm	Основной материал	Сталь
Длина шлица	0.00 mm	Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1.92 kA
Ширина шлица	0.00 mm	Монтажная рейка с отверстиями	Нет
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	16.00 mm ²	Расстояние между отверстиями, межцентровое	0 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 35X7.5 2M/ST/ZN O.SH

Изображения

