

**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

**Основные данные для заказа**

Версия	Z-серия, Элемент кодировки, желтый, 2.9 mm
Заказ №	<a href="#">1816150000</a>
Тип	KOSF ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248370726
Кол.	50 Штука

**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	11.25 mm	Глубина (дюймов)	0.4429 inch
Высота	4.4 mm	Высота (в дюймах)	0.1732 inch
Ширина	2.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.1142 inch
Масса нетто	0.2 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления втычной Указание по установке Непосредственный монтаж  
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение Элемент кодировки

**Характеристики материала**

Основной материал PA 66 GF 30 Цветовой код желтый  
Класс пожаростойкости UL 94 HB

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

