

Изображение изделия



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Размыкающий штекер, 20 А
Заказ №	1833090000
Тип	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
Кол.	50 Штука



Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	29.73 mm	Глубина (дюймов)	1.1705 inch
Высота	11.3 mm	Высота (в дюймах)	0.4449 inch
Ширина	2.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.1063 inch
Масса нетто	1.04 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	Распорный элемент
------------	-------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	2.70 mm
--------------	---------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	500 V	Номинальный ток	20 A
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ		Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Цветовой код	желтый
--------------	--------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	втычной
----------------	---------

Технические данные

www.weidmueller.com

Классификации

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		