

**CBFP 43.5/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использо-  
ванием затяжек в коммутационных устройствах и электрощитах.

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединитель кабеля, 10 x 10 мм, Пластмасса, 80 N
Заказ №	<a href="#">1859410000</a>
Тип	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	40322484 12297
Кол.	3000 Штука

## CBFP 43.5/10 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	1.91 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	9 mm	Устойчивый к УФ-лучам	Нет
Открыть повторно	Нет	Исполнение	для настенного монтажа
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	80 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Диаметр крепежного отверстия	8 mm

### Важное примечание

Сведения об изделии  
 Количество сумок в коробке (штук): 30  
 Количество предметов в сумке (штук): 100  
 Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки.

### Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**CBFP 43.5/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Dimensional drawing**

