

**RAHE LN WDT1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	W-серия, Фиксирующий рычаг
Заказ №	<a href="#">1865410000</a>
Тип	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
Кол.	10 Штука

**RAHE LN WDT1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	28 mm	Глубина (дюймов)	1.1024 inch
Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Ширина	6.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.252 inch
Масса нетто	0.7 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

**Размеры**

Шаг в мм (P) 5.00 mm

**Характеристики материала**

Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		