

**ZZE ZP2.5/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

**Основные данные для заказа**

Версия	Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 19.9 mm
Заказ №	<a href="#">1866220000</a>
Тип	ZZE ZP2.5/4
GTIN (EAN)	4032248480845
Кол.	25 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	5.62 mm	Глубина (дюймов)	0.2213 inch
Высота	77.8 mm	Высота (в дюймах)	3.063 inch
Ширина	19.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7835 inch
Масса нетто	2.58 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Общие сведения**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	Поддержка кабеля
------------	------------------

**Характеристики материала**

Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		