

ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm
Заказ №	1866260000
Тип	ZVLA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248524754
Кол.	20 Штука

ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	26.2 mm	Глубина (дюймов)	1.0315 inch
Высота	73.8 mm	Высота (в дюймах)	2.9055 inch
Ширина	8.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.3465 inch
Масса нетто	3.52 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие сведения

Количество полюсов 1

Параметры системы

Исполнение Промежуточная деталь

Расчетные данные

Расчетное сечение 2.5 mm²

Характеристики материала

Основной материал PA 66 GF 30 Цветовой код желтый
Класс пожаростойкости UL 94 HB

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Втычное соединение Количество соединений 1

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		