Справочный листок технических дан-

DAE M12 SS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Заказ №	<u>1868550000</u>
Тип	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
2010				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch	
Длина	21.1 mm	Длина (в дюймах)	0.8307 inch	
Толщина стенок, мин.	0.5 mm	Толщина стенок, макс.	10 mm	
Масса нетто	15.2 g			
Температуры				
Рабочая температура	-40 °C105 °C			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Вентиляция	0,4 л/мин при ΔР 0,1 бара; до 5,0 л/мин при ΔР 1 бар	Уплотнительное кольцо	NBR	
Вид защиты с GWDR	IP66, IP68, IP69K	Силикон	Нет	
Точка входа воды	> 1,5 бар	Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да	
Размер под ключ 1	17 mm	Вид защиты	IP66, IP68 (1 m / 60 min) IP69K	
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)	
Резьба (наружная)	M 12	Длина резьбы	10 mm	
Внутренний диаметр D2	12.00 mm	Момент затяжки переходника, макс.	0.60 Nm	
Момент затяжки переходника, мин.	0.40 Nm	Указания по установке	См инструкции по сборк	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814	
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814	
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17	
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17	
FOLACO 1F O	27 10 20 17			

ECLASS 15.0

27-18-28-17

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

