

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Заказ №	1868560000
Тип	DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)	4032248440412
Кол.	10 Штука

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	7.6 mm	Высота (в дюймах)	0.2992 inch
Длина	13.4 mm	Длина (в дюймах)	0.5276 inch
Толщина стенок, мин.	0.5 mm	Толщина стенок, макс.	6 mm
Масса нетто	1.9 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...105 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вентиляция	0,8 л/мин. при 0,1 бар ΔP, до 7,6 л/мин. при 1 бар ΔP	Уплотнительное кольцо	NBR
Вид защиты с GWDR	IP66, IP68, IP69K	Силикон	Нет
Точка входа воды	> 1,5 бар	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Размер под ключ 1	17 mm	Вид защиты	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид 6
Резьба (наружная)	M 12	Длина резьбы	6 mm
Внутренний диаметр D2	12.00 mm	Момент затяжки переходника, макс.	0.60 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	0.40 Nm	Указания по установке	См инструкции по сборке

Классификации

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения
