



Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей TM подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели TM обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | TM, Гильза x 6 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 4 - 6 mm |
| Заказ № | 1874770000 |
| Тип | TM 203/30 V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248464555 |
| Кол. | 200 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота | 30 mm | Высота (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Ширина | 6 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Масса нетто | 1.06 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2.5 mm ² |
| Наружный диаметр провода, макс. | 6 mm | Наружный диаметр провода, мин. | 4 mm |
| Наружный диаметр провода | 4 - 6 mm | Сечение соединительного провода | 2.5 - 10 mm ² |

Общие данные


| | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--|
| Вид печати | Чистый | Ширина | 6 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цветовой код | прозрачный |
| Основной материал | ПВХ | Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Аксессуары

Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TM-I 30 MC NE BL | Версия |
| Заказ № | 1876400000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248466467 | синий |
| Кол. | 300 ST | |
| Тип | TM-I 30 MC NE GE | Версия |
| Заказ № | 1876370000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248466443 | желтый |
| Кол. | 300 ST | |
| Тип | TM-I 30 MC NE GN | Версия |
| Заказ № | 1365610000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118171907 | зеленый |
| Кол. | 300 ST | |
| Тип | TM-I 30 MC NE RT | Версия |
| Заказ № | 1876380000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248466474 | красный |
| Кол. | 300 ST | |

Справочный листок технических данных

TM 203/30 V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TM-I 30 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1876390000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 мм, 30 x 4 мм, |
| GTIN (EAN) | 4032248466450 | белый |
| Кол. | 300 ST | |