

TM 204/30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей TM подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели TM обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

Основные данные для заказа

Версия	TM, Гильза x 9 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 6 - 10 mm
Заказ №	1874780000
Тип	TM 204/30 V0
GTIN (EAN)	4032248464562
Кол.	200 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3543 inch
Масса нетто	1.38 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 mm ²
Наружный диаметр провода, макс.	10 mm	Наружный диаметр провода, мин.	6 mm
Наружный диаметр провода	6 - 10 mm	Сечение соединительного провода	6 - 16 mm ²

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	9 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Основной материал	ПВХ	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Accessories

Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 30 MC NE BL	Версия
Заказ №	1876400000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466467	синий
Кол.	300 ST	
Тип	TM-I 30 MC NE GE	Версия
Заказ №	1876370000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466443	желтый
Кол.	300 ST	
Тип	TM-I 30 MC NE GN	Версия
Заказ №	1365610000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118171907	зеленый
Кол.	300 ST	
Тип	TM-I 30 MC NE RT	Версия
Заказ №	1876380000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466474	красный
Кол.	300 ST	

Accessories

Тип	TM-I 30 MC NE WS	Версия	
Заказ №	1876390000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 мм, 30 x 4 мм,	
GTIN (EAN)	4032248466450	белый	
Кол.	300 ST		