

CC 15/17 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
 - Универсальное крепление
 - Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
 - Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
 - Или самоклеющиеся шильдики
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 17 mm, Держатель CC-H 15/17, по желанию клиента
Заказ №	1876620000
Тип	CC 15/17 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467136
Кол.	16 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	2.88 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.012 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Метод выполнения печати	MC-Laser	
Исполнение	втычной	
Ширина	17 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	по желанию клиента	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Цвет печати	черный	
Напечатанные символы	Требуется файл M-Print PRO	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	
Установка / Изготовитель	Держатель CC-H 15/17	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения



CC 15/17 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	CC-H 15/17	Версия
Заказ №	1790430000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 17 мм, черный
GTIN (EAN)	4032248215225	
Кол.	75 ST	
Тип	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	1880850000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 17 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248481224	
Кол.	10 ST	
Тип	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Версия
Заказ №	1888310000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 17 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248494187	
Кол.	80 ST	
Тип	CC-RAIL 1000	Версия
Заказ №	1790150000	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 мм, Самоклеющийся, черный
GTIN (EAN)	4032248213610	
Кол.	1 ST	
Тип	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Версия
Заказ №	1790160000	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248213627	
Кол.	1 ST	