## Справочный листок технических данных

#### CC 15/27 MC SDR



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдикиДля заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 27 mm, Держатель СС-Н 15/27,
	по желанию клиента
Заказ №	<u>1876630000</u>
Тип	CC 15/27 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467143
Кол.	16 Штука

# Справочный листок технических данных

#### CC 15/27 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ы

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы	,			
Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch	
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch	
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch	
Масса нетто	1.69 g			

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.014 kg CO2 eq.

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

#### Общие данные

Метод выполнения печати	MC-Laser
Исполнение	втычной
Ширина	27 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	по желанию клиента
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Цвет печати	черный
Напечатанные символы	Требуется файл M-Print PRO
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers
Температурный диапазон вставки	-40100 °C
Установка / Изготовитель	Держатель СС-Н 15/27

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

CC 15/27 MC SDR

Weig	lmüller	Interf	ace	GmbH	& (	Co.	KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения		www.weidmueller.com	

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

### **CC 15/27 MC SDR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

	то Манителе Мине сания.	-
Тип	CC-RAIL 1000	Версия
Заказ №	<u>1790150000</u>	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 mm, Самоклеющийся, черный
GTIN (EAN)	4032248213610	
Кол.	1 ST	
Тип	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Версия
Заказ №	<u>1790160000</u>	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248213627	
Кол.	1 ST	
Тип	CC-H 15/27	Версия
Заказ №	1790410000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248215201	
Кол.	45 ST	
Тип	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Версия
Заказ №	1888290000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248494163	
Кол.	80 ST	
Тип	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	1880810000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248480890	
Кол.	10 ST	