

CC 15/27 MC NE SI


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
 - Универсальное крепление
 - Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
 - Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
 - Или самоклеющиеся шильдики
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 27 мм, Держатель CC-H 15/27, серебряный
Заказ №	1876760000
Тип	CC 15/27 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467266
Кол.	80 Штука

CC 15/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	1.36 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.009 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Исполнение	втычной	
Ширина	27 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	серебряный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	
Установка / Изготовитель	Держатель CC-H 15/27	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



CC 15/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Аксессуары



Основные данные для заказа

Тип	CC-RAIL 1000	Версия	
Заказ №	1790150000	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 мм, Самоклеющийся, черный	
GTIN (EAN)	4032248213610		
Кол.	1 ST		
Тип	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Версия	
Заказ №	1790160000	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4032248213627		
Кол.	1 ST		
Тип	CC-H 15/27	Версия	
Заказ №	1790410000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 мм, черный	
GTIN (EAN)	4032248215201		
Кол.	45 ST		
Тип	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Версия	
Заказ №	1888290000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4032248494163		
Кол.	80 ST		
Тип	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Версия	
Заказ №	1880810000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4032248480890		
Кол.	10 ST		