



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, Держатель CC-H 15/60, белый
Заказ №	1877350000
Тип	CC 15/60 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248467983
Кол.	40 Штука



CC 15/60 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	3.08 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.019 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Исполнение	втычной
Ширина	60 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Нанесенные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Device markers на комбинацию	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Установка / Изготовитель	Держатель CC-H 15/60

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения



CC 15/60 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	CC-H 15/60	Версия
Заказ №	1878910000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 60 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248473298	
Кол.	25 ST	
Тип	CC-RAIL 1000	Версия
Заказ №	1790150000	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 mm, Самоклеящийся, черный
GTIN (EAN)	4032248213610	
Кол.	1 ST	
Тип	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Версия
Заказ №	1790160000	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248213627	
Кол.	1 ST	
Тип	STR CC 15/60 TRANSPARENT	Версия
Заказ №	1888280000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 60 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248494156	
Кол.	40 ST	
Тип	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	1880840000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 60 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248481217	
Кол.	10 ST	