


ZVR ZPS2.5



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 15 mm
Заказ №	1878620000
Тип	ZVR ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248471591
Кол.	20 Штука

ZVR ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	38.4 mm	Глубина (дюймов)	1.5118 inch
Высота	65.5 mm	Высота (в дюймах)	2.5787 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	4.44 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	Блокировочный крючок
------------	----------------------

Характеристики материала

Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		