

СС-Н 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Аксессуар, 15 x 60 mm, черный
Заказ №	1878910000
Тип	СС-Н 15/60
GTIN (EAN)	4032248473298
Кол.	25 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Длина	60 mm	Длина (в дюймах)	2.3622 inch
Диаметр	0 mm	Масса нетто	1.68 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.017 kg CO2 eq.	

Маркировочные элементы для устройств

Диаметр	0 mm	Галогены	Нет
---------	------	----------	-----

Общие данные

Исполнение	Держатель маркировки		
Ширина	60 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	черный		
Галогены	Нет		
Длина	60 mm		
Основной материал	Полиамид 66		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование		
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Accessories на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения

