

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller может поставлять клапанные штекеры как соединительные провода с соединительными штекерами M8/M12 и одним концом без соединителя. Состояние клапанного штекера отображается светодиодом. Клапанные штекеры оснащены схемой защиты. Ассортимент Weidmüller включает клапанные штекеры типа A, B и C, соответствующие DIN и промышленным стандартам. Степень защиты IP 67 выполняется при завинчивании. Направление отвода также является решающим фактором, поэтому компания Weidmüller предлагает различные версии.

Основные данные для заказа

Версия	Кабель клапана (в сборе), Штекер 90° – штекер клапана, Конструкция A (18 мм), Длина кабеля: 1.5 m, Полиуретан, черный
Заказ №	1891000150
Тип	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
Кол.	1 Штука

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты	CE; UKCA
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	76 g
-------------	------

PB46 Общие технические данные

Кодировка	Конструкция A (18 мм)	Соединительная резьба	прочее
Поверхность контакта	луженые	LED	Да
Исполнение	Штекер 90° – штекер клапана	Материал контакта	CuZn
Номинальное напряжение	230 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67, IP65 по стандарту DIN EN 60529	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	1.5 m	Цвет оболочки	черный
Функция PE	Да	Возможно использование с троссом для протяжки	Да
Поперечное сечение жилы	0.5 mm ²	Экранированный	Нет
Галогены	Нет	Изоляция	PP
Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля	Радиус изгиба, мин., постоянный	5 x диаметр кабеля
Материал оболочки	Полиуретан	Настраиваемая длина кабеля	Нет
Облучение с перекрестными связями	Нет	Диапазон температур, стационар.	-50...80 °C
Диапазон температур, движущ.	-25...80 °C	Количество контактов	3 (2 + PE)
Наружный диаметр	4.6 mm ± 0.2 mm		

Вилка левосторонняя

Штекер левый	Клапанный штекер, Конструкция A (18 мм), Число полюсов: 4, розеточный контакт, угловой 0°, штекер, Желтый светодиод, неэкранированный
--------------	---

Вилка правосторонняя

Штекер правый	Свободный конец провода
---------------	-------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема соединений

