

## HDC-CM-2SPN2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Универсальные и гибкие - решение для множества случаев применения ConSept – это модульная система, состоящая из модулей и рамок. Вместе они образуют полноценную вставку, которая без каких-либо сложностей может быть вставлена в корпус HDC.

Запатентованная модульная система позволяет составлять индивидуальные варианты соединительных разъемов.

Различные модули передачи энергии, сигналов и данных дополняются модулями для пневматических систем, проводов SC и LC.

Практические преимущества обеспечивают прочная цельная модульная конструкция, по выбору - из поликарбоната или цинкового литья под давлением, и встроенное приспособление для разъединения модуля, а также разнообразие модулей.

### Основные данные для заказа

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Версия     | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept |
| Заказ №    | <a href="#">1894770000</a>                         |
| Тип        | HDC-CM-2SPN2.5                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248509249                                      |
| Кол.       | 1 Штука                                            |

## HDC-CM-2SPN2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота      | 25.4 mm | Высота (в дюймах) | 1 inch      |
| Ширина      | 11.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4488 inch |
| Длина       | 34 mm   | Длина (в дюймах)  | 1.3386 inch |
| Масса нетто | 14 g    |                   |             |

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 80 °C

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует                        |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | 89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24 |

### Пневматические модули ConCept

|                                            |        |                         |                                    |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------|
| Класс пожаростойкости UL 94                | V-0    | Цветовой код            | черный                             |
| Количество клапанов                        | 2      | Материал корпуса модуля | Полиамид PA 6.6                    |
| Ограждение                                 | Нет    | Испытательное давление  | 10 bar                             |
| Длина соединения                           | 4 mm   | Тип шланга              | использовать только шланги из ПТФЭ |
| Сечение подключаемого провода (внутреннее) | 2.5 mm | Материал уплотнения     | NBR                                |

### Габаритные размеры

|              |         |              |       |
|--------------|---------|--------------|-------|
| Ширина       | 11.4 mm | Длина цоколя | 34 mm |
| Высота вилки | 25.4 mm |              |       |

### Общие данные

|                             |                                                                                                                         |                                                     |                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Количество полюсов          | 2                                                                                                                       | Вид соединения                                      | Подсоединение наконечника (пневматика) |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0                                                                                                                     | Цветовой код                                        | черный                                 |
| Изоляционный материал       | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) | Тип                                                 | Штифт                                  |
| Основной материал           | Полиамид, армированный стекловолокном                                                                                   | Серия                                               | Модуль ConCept                         |
| Не содержит галогенов       | false                                                                                                                   | Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 | Да                                     |

## HDC-CM-2SPN2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Исполнение

| Вид соединения | Подсоединение<br>наконечника<br>(пневматика) | Основной материал | Полиамид, армированный<br>стекловолокном |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|

### Классификации

| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**HDC-CM-2SPN2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Экстрактор модулей**



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                                         |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|--|
| Тип        | HDC-DW-MOD                 | Версия                                  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1688200000</a> | Прочий инструмент, Экстрактор контактов |  |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                                         |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                         |  |