Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебри сто-серый, 41 А, Количество полюсов: 10, Ша мм (Р): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: mm	
Заказ №	<u>1897190000</u>	
Тип	Q 10 WTL 6/4FF	
GTIN (EAN)	4032248514168	
Кол.	50 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
, Высота	107.8 mm	Высота (в дюймах)	4.2441 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	31 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	Alionorina	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w		
	е данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Проходной (втулка) Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный
Общие сведения			,
Количество полюсов	10	Указание по установке	Проходной (втулка),
		, accume no yearnesse	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	Перемычка		
Размеры			
Шаг в мм (Р)	11.00 mm		
Расчетные данные			
Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	41 A
Характеристики материала	100 V	TOWN AND TOX	
0	C., C.,	Haaraa X waa	
Основной материал	CuSn	Цветовой код	серебристо-серый
Классификации			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03

Дата создания 30.11.2025 01:57:45 МЕХ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-03