

## SCREWTY- M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный ключ уменьшенного разъема M12 |
| Заказ №    | <a href="#">1900000000</a>              |
| Тип        | SCREWTY- M12                            |
| GTIN (EAN) | 4032248375868                           |
| Кол.       | 1 Штука                                 |
| Упаковка   | Картонный ящик                          |

**SCREWTY- M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 33.3 mm  | Ширина (в дюймах) | 1.311 inch  |
| Длина       | 220 mm   | Длина (в дюймах)  | 8.6614 inch |
| Масса нетто | 138.78 g |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто          |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

**Технические данные**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Описание артикула | Инструмент для затяжки<br>кабельного ввода<br>концентратора SAI,<br>размер M12 |
|-------------------|--|

**Важное примечание**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Сведения об изделии | В комплект поставки входит: <ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт рукоятка 1/4 дюйма</li><li>• Насадка M12 для литых линий</li></ul> |
|---------------------|---|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |