Справочный листок технических данных

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для кабельных вводов (кабели с опрессованными разъемами M8)
Заказ №	1900010000
Тип	SCREWTY- M8
GTIN (EAN)	4032248375844
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

Справочный листок технических данных

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	27.4 mm	Ширина (в дюймах)	1.0787 inch
Длина	220 mm	Длина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	167 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для затяжки кабельного ввода концентратора SAI, размер M8

Важное примечание

Сведения об изделии	В комплект поставки входит: • Стандарт рукоятка 1/4 дюйма • Насадка M8 для литых линий

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		