

SCREWTY-M8-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool for moulded M8 cables
Заказ №	1900011000
Тип	SCREWTY-M8-DM
GTIN (EAN)	4032248436811
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Размеры и массы**

Масса нетто 262 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 1.7 Nm Регулировка момента вращения, мин. 0.5 Nm

Важное примечание

Сведения об изделии В комплект поставки входит:
• Динамометрическая отвертка 0,5-1,7 Нм + инструмент для установки
• Сменное лезвие 1/4 дюйма
• Насадка M8 для литых линий

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		