

## SCREWTY- M12 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для кабельных вводов (кабели с разъемами M12)
Заказ №	<a href="#">1900020000</a>
Тип	SCREWTY- M12 F
GTIN (EAN)	403224837585 1
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

**SCREWTY- M12 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Ширина	38.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.5039 inch
Длина	220 mm	Длина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	147.4 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Инструмент для затяжки кабельного ввода концентратора SAI, размер M12F
-------------------	---

**Важное примечание**

Сведения об изделии	В комплект поставки входит: <ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт рукоятка 1/4 дюйма</li><li>• Насадка M12F для настраиваемых соединителей</li></ul>
---------------------	---

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		