Справочный листок технических дан-

SCREWTY M12 KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M12 с наружным размером гайки с накаткой 14,5 \pm 0,3 мм. Момент затяжки составляет 0,8–1,2 Нм.

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Заказ №	<u>1900100000</u>
Тип	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

Размеры и массы			
Масса нетто	16 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Инструменты для затяжкі	1		
Соединительная резьба	M12	Размер	14.5 mm
Классификации			'
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
-		-	

21-01-90-90