

**SCREWTY M12 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M12 с наружным размером гайки с накаткой  $14,5 \pm 0,3$  мм. Момент затяжки составляет 0,8–1,2 Нм.

**Основные данные для заказа**

Версия	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Заказ №	<a href="#">1900100000</a>
Тип	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Размеры и массы**

Масса нетто	16 g
-------------	------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Инструменты для затяжки**

Соединительная резьба	M12	Размер	14.5 mm
-----------------------	-----	--------	---------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		