Справочный листок технических данных

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M8 с наружным размером гайки с накаткой 10 ± 0,3 мм. Момент затяжки составляет 0,5–0,6 Нм.

Основные данные для заказа

Версия	Адаптер инструмента для кабельного ввода для опрессованных линий M8
Заказ №	1900110000
Тип	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

Справочный листок технических данных

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	11.44 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Соединительная резьба	M8	Размер	10 мм

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		