

**SCREWTY M8 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M8 с наружным размером гайки с накаткой  $10 \pm 0,3$  мм. Момент затяжки составляет 0,5–0,6 Нм.

**Основные данные для заказа**

Версия	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Заказ №	<a href="#">1900110000</a>
Тип	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

## SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Размеры и массы

Масса нетто	11.44 g
-------------	---------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Инструменты для затяжки

Соединительная резьба	M8	Размер	10 мм
-----------------------	----	--------	-------

## Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		