

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M12 (для сборки заказчиком) с наружным размером гайки с накаткой $19,8 \pm 0,3$ мм. Момент затяжки составляет 0,8–1,2 Нм.

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Заказ №	1900120000
Тип	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	17.8 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Соединительная резьба	M12	Размер	19.8 mm
-----------------------	-----	--------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		