

SCREWTY M8F KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M8 (для сборки заказчиком) с наружным размером гайки с накаткой $11,9 \pm 0,3$ мм. Момент затяжки составляет 0,5–0,6 Нм.

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool adapter for M8 connectors
Заказ №	1900130000
Тип	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

SCREW M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Размеры и массы

Масса нетто 13.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Соединительная резьба M8 Размер 11.9 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECCLASS 15.0	21-01-90-90		