### **HDC 10B AZO**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный
Заказ №	<u>1901700000</u>
Тип	HDC 10B AZO
GTIN (EAN)	4032248592937
Кол.	1 Штука

### **HDC 10B AZO**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации		And the same of th
	( + 13)	3E ( )
		US

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

#### Размеры и массы

Глубина	95 mm	Глубина (дюймов)	3.7401 inch
Высота	29 mm	Высота (в дюймах)	1.1417 inch
Ширина	59 mm	Ширина (в дюймах)	2.3228 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	83 mm
Масса нетто	71.28 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Масло для сверления
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Дизельное топливо
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Хладагент
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Нестабильность

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

		<u> </u>
a 83 mm	Ширина корпуса С	43 mm
47 mm	Длина корпуса	73 mm
29 mm	Высота цоколя В1	5 mm
	_	
Нижняя часть	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
Поперечная скоба для фиксации на нижней части	Конструкция	Стандартный
4	Тип	Навесной (проходной)
Центральная скоба	Уплотнение	NBR
RAL 7035	BG	4
Да		
Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытиє
IP65, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Нет
Нержавеющая сталь		
	'	'
При установке корпусов с	ледите за правильным располож	ением плоской прокладки.
		,
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
	LINVI /.U	LC000437
	FTIM 9 O	FC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437 27-44-02-02
EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
EC000437 EC000437 27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02 27-44-02-02
EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
	47 mm 29 mm  Нижняя часть  Поперечная скоба для фиксации на нижней части 4 Центральная скоба  RAL 7035 Да  Алюминиевое литье под давлением ІР65, во вставленном состоянии Нержавеющая сталь	47 mm Длина корпуса Высота цоколя В 1  Нижняя часть Исполнение корпуса Поперечная скоба для фиксации на нижней части 4 Тип Центральная скоба RAL 7035 BG  Алюминиевое литье под давлением ІР65, во вставленном состоянии Нержавеющая сталь  При установке корпусов следите за правильным располож

### Weidmüller **3**


**HDC 10B AZO** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения



### **HDC 10B AZO**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 24D TSZO 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1903610000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248593002	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Центральный замок сверху, высокий, Типоразмер кабельных
		вводов: М 25
Тип	HDC 24D TSZO 1PG21G	Версия
Тип Заказ №	HDC 24D TSZO 1PG21G 1968360000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
		·
Заказ №	1968360000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1968360000</u> 4032248772858	НDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,

Статус каталога / Изображения