Справочный листок технических дан-


M-PRINT PRO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Программное обеспечение M-Print® PRO для печати и заказа маркировочных элементов и шильдиков® представляет собой профессиональное решение на базе Windows® для печати и заказа шильдиков и маркировочных элементов Weidmüller . Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать процесс идентификации электрического оборудования. Вы можете профессионально, быстро и просто разрабатывать и заказывать маркировочные материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой, штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.

- Интегрированный каталог продукции по всем шильдикам и маркировочным элементам, включающий иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на изделия.
- Возможность разработки маркировочных элементов и шильдиков на любом необходимом количестве уровней.
- Пользовательское форматирование отдельных текстовых символов (RTF).
- Копирование и вставка текста с учетом форматирования.
- Доступны на 20 языках, с поддержкой ЮНИКОД.
- Ввод данных в шильдики и электронные таблицы или непосредственно в Microsoft Excel.
- Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых счетчиков и последовательностей.

- Широкий ряд форматов изображений (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif).
- Библиотека изображений, включающая символы, используемые в электротехнике.
- Возможности распределения "продукт-принтер", например, ESG 9/20 к PrintJet; MultiMark на термографический принтер
- Служба обновления через Интернет.
- Интерфейс Weidmüller Configurator (WMC)
- Мастер импортирования для ряда форматов файлов (*.txt, *.csv, *.xml и т. д.) для создания своих собственных скриптов импортирования.
- Перенос данных из систем автоматизированного проектирования (САПР).
- Постоянный предварительный просмотр печати: возможность просмотра результата даже на этапе разработки, редактирование в режиме полного соответствия (WYSIWYG).
- Поддерживаемые выходные устройства: все принтеры Weidmüller (PrintJet CONNECT, THM MultiMark и т. д.) и стандартные принтеры с драйвером Microsoft Windows®.
- Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
- Многоуровневое структурирование шильдиков и маркировочных элементов.

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Основные данные для заказа

Версия	Программное обеспечение для печати маркировки, Программное обеспечение, Windows 10, Windows 11, ПО принтера
Заказ №	<u>1905490000</u>
Тип	M-PRINT PRO
GTIN (EAN)	4032248526291
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

M-PRINT PRO

Технические данные

Размеры и массы

ECLASS 15.0

Масса нетто	24 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Системы нанесения надписей

Язык	Многоязычный	Программное обеспечение	ПО принтера
OC	Windows 10, Windows 11	Download	M-Print PRO
Классификации			
ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
ECLASS 9.1	19-21-07-04	ECLASS 10.0	19-14-92-90
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90
ECLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90

19-14-90-90