## Справочный листок технических дан-

#### **BST 4 ZRV2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

#### Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Blind plug, 20.8 mm, Темно-бежевый
Заказ №	<u>1906990000</u>
Тип	BST 4 ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248530755
Кол.	25 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	17 mm	Глубина (дюймов)	0.6693 inch
Высота	31.5 mm	Высота (в дюймах)	1.2402 inch
Ширина	20.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.8189 inch
Масса нетто	5.88 g		
Температуры			
Томпоротура уранония	-25 °C55 °C	Томпоратура окружующой оролц	-5 °C40 °C
Температура хранения Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды Температура при длительном	-5 C40 C
использовании, мин.	-50 C	использовании, макс.	120 C
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%		
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет		
	ость Нет		
исполнение		Требуется концевая пластина	Нет
исполнение Параметры системы	ость Нет  Штырьковый соединитель  Нет	Требуется концевая пластина	Нет
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками	Штырьковый соединитель Нет	Требуется концевая пластина	Нет
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал	Штырьковый соединитель Нет		
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками	Штырьковый соединитель Нет	Требуется концевая пластина  Цветовой код	Нет
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал Основной материал	Штырьковый соединитель Нет <b>1a</b> Материал Wemid		
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал Ссновной материал Класс пожаростойкости UL 94	Штырьковый соединитель Нет <b>1a</b> Материал Wemid		
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал Ссновной материал Класс пожаростойкости UL 94	Штырьковый соединитель Нет <b>1a</b> Материал Wemid		
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	Штырьковый соединитель Нет па Материал Wemid V-0	Цветовой код	Темно-бежевый
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0	Штырьковый соединитель Нет па Материал Wemid V-0	Цветовой код ЕТІМ 7.0	Темно-бежевый ЕСО02848
исполнение Параметры системы Исполнение Уровни с внутр. перемычками Характеристики материал Ссновной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0	Штырьковый соединитель Нет  материал Wemid V-0  EC002848 EC002848	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Темно-бежевый ЕС002848 EC002848
исполнение  Параметры системы  Исполнение  Уровни с внутр. перемычками  Характеристики материал  Основной материал  Класс пожаростойкости UL 94  Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0	Штырьковый соединитель Нет  материал Wemid V-0  EC002848 EC002848 EC002848	Цветовой код  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.0	Темно-бежевый EC002848 EC002848 27-14-11-92

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-25-03-90