Справочный листок технических данных

STGH O.ZA ZRV2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Корпус для вилки, 5.15 mm, Темно- бежевый, Темно-бежевый, Непосредственный	
	монтаж	
Заказ №	<u>1907010000</u>	
Тип	STGH O.ZA ZRV2.5	
GTIN (EAN)	4032248530779	
Кол.	50 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	24.2 mm	Глубина (дюймов)	0.9528 inch
Высота	31.5 mm	Высота (в дюймах)	1.2402 inch
Ширина	5.15 mm	Ширина (в дюймах)	0.2028 inch
Масса нетто	1.8 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура храпетии Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	120 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	120 0
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	COOTBOTOTBUOT 600 HOUSE	OUM	
REACH SVHC	Соответствует без исключения		
NEAUT SVTU	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		<u> </u>
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	. Нет
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Параметры системы			
Исполнение	Верхняя часть корпуса	Требуется концевая пластина	Нет
Уровни с внутр. перемычками	Нет	тресустен концеван пластина	1101
. , , ,	1101		
Расчетные данные			
Расчетное сечение	2.5 mm²	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	1.33 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	0.77 W		
Характеристики материал	а		
0	Mamanua = \Mamaid	Haaraay yaa	Темно-бежевыі
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Материал Wemid V-0	Цветовой код	темно-оежевы
·	<u></u>		
Зажимаемые провода (рас	четное соединение)		
Вид соединения	Втычное соединение		
Классификации			
			5 0000515
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		